



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

All lamps burn out eventually, but when this happens with single ended MSR Gold™ FastFit, it is replaced in seconds – thanks to the specially designed lamp base and lamp holder. This lamp provides a high beam intensity of pure, white light for a truly illuminating performance, while the gold-plated caps provide superior heat protection and prevent premature failure. P3 technology allows use in any position and at higher temperatures, further extending lamp life and consistency of high-quality light output. Also, because the FastFit design is applied to Philips Halogen lamps, switching between lamp technologies can be done quickly and easily. The Philips MSR Gold™ 1200 FastFit can be operated in a lamp wattage range between 800W and 1400W.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	PGJX50 [PGJX50]
Position de fonctionnement	Universal [Universal]
Application principale	Entertainment
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	750 h
Description du système	FastFit
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	– [Non spécifié]
Flux lumineux (min.)	79500 lm
Flux lumineux (nom.)	95000 lm
Coordonnée X de chromaticité (nom.)	318
Coordonnée Y de chromaticité (nom.)	327
Température selon la couleur corrélée (nom.)	6000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	80 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Courant de la lampe (nom.)	15 A
Tension d'alimentation pour l'amorçage (min.)	198 V
Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes
Mécanique et boîtier	
Renseignements sur le culot	PGJX50
Exigences relatives à la conception de luminaires	
Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température du pincement (max.)	500 °C
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ FastFit


EAN/CUP – Produit	8718291221296
Code de commande	286880
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4

Numéro de matériau (12NC)	928175005115
Poids net (pièce)	0,147 kg

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 1200	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
FastFit 1CT/4							

MSR GOLD 1200 FastFit

