



MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4

MSR Gold™ SA Double Ended ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe, die einen Einsatz auch bei höheren Temperaturen ermöglicht.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Socket | SFC10-4 [SFC10-4] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig] |
| Hauptanwendungsgebiet | Unterhaltung |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom) | 750 h |
| Systembeschreibung | SA/2 DE |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Farbcode | - [Nicht spezifiziert] |
| Lichtstrom (min.) | 90000 lm |
| Lichtstrom (Nom) | 100000 lm |
| Farbkoordinate X (Nom) | 301 |
| Farbkoordinate Y (Nom) | 316 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 7500 K |
| Bemessungslichtausbeute (min.) | 75 lm/W |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 83 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 85 |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 1200 W |

| | |
|---------------------|--------|
| Lampenstrom (Nom) | 13,6 A |
| Zündspannung (min.) | 198 V |

| Dimmen | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |

| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|---------|
| Sockelinformation | SFC10-4 |


| Produktdaten | |
|---------------------------|------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871829122107400 |
| Bestell-Produktname | MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4 |
| EAN/UPC - Produkt | 8718291221074 |
| Bestellcode | 22107400 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 4 |
| Material-Nr. (12NC) | 928175305115 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 34,000 g |

MSR Gold™ SA Double Ended

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen



MSR GOLD 1200 SA/2 DE

| Product | D (max) | O | A (min) | A (max) | A | C (max) |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|---------|
| MSR Gold™ 1200 SA/2 | 22 mm | 7,0 mm | 114,4 mm | 115,2 mm | 114,8 mm | 136 mm |
| DE 1CT/4 | | | | | | |

Photometrische Daten

