



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8

MSR Gold™ FastFit - Lyskilden skiftes på sekunder. Alle lyskilder stopper å virke på et tidspunkt, men når dette skjer med MSR Gold™ FastFit, kan den skiftes i løpet av få sekunder. Denne lyskilden gir en god lysytelse, og et godt hvitt lys for opplyser på den helt riktige måten. Den gullbelagte lyskilden med P3-teknologi, kan brukes i alle brennerposisjoner og ved høyere temperaturer. Dette gjør igjen lyskildens levetid enda lengre

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Sokkelbase | PGJX50 |
| Driftsposisjon | UNIVERSAL [Alle eller universal (U)] |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 750 time(r) |

| Teknisk belysning | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fargekode | - [Not Specified] |
| Lysytelse (min.) | 162 000 lm |
| Lysytelse | 180 000 lm |
| Kromatisk koordinat X (nom) | 321 |
| Kromatisk koordinat Y (nom) | 332 |
| Korreleret fargetemperatur (nom) | 6050 K |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 90 lm/W |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 91 |
| Buelengde O (nom.) | 8,0 mm |

| Drift og elektronikk | |
|----------------------|---------|
| Effektforbruk | 2 000 W |
| lyskildestrom (nom.) | 15,2 A |

| Kontroller og dimming | |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes | Ja |


| Produktdata | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8 |
| Fullstendig produktnavn | MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8 |
| Full EOC | 872790091949300 |
| Bestillingskode | 91949300 |
| Materialenr. (12NC) | 928176905114 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8727900919493 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 8 |

MSR Gold™ FastFit

EAN/UPC – boks

8727900919509

Målskisse



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|-----------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold 2000 FastFit | 34 mm | 8,0 mm | 66 mm | 68 mm | 67 mm | 134 mm | 50 mm |
| 1CT/8 | | | | | | | |

