



MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base e ao suporte da lâmpada especialmente concebidos, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. O fácil manuseio e o design de equipamentos pequenos e compactos são possíveis devido ao tamanho compacto das lâmpadas, ao passo que a oscilação muito pequena proporciona uma sensação de luminosidade elevada e uma elevada intensidade de feixe.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX28 [PGJX28]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Principal aplicação	Entertainment
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h
Descrição do sistema	MiniFastFit

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	2
Fluxo luminoso (Mín.)	19170 lm
Fluxo luminoso (Nom.)	21300 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	288
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	306
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	9300 K
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	64 lm/W
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71 lm/W

Dados elétricos e de funcionamento	
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Power (Rated) (Nom)	300 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	3,75 A
Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	207 V

Controles e regulação	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	PGJX28

Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	500 °C

MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

Dados do produto


Código do produto completo	87182912211100
Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC – Produto	8718291221111
Código de encomenda	22111100
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	928177105115
Peso líquido (Peça)	0,062 kg

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/4						

MSR GOLD 300/2 MiniFastFit

