



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

Συμπαγής λαμπτήρας μετάλλου αλογονιδίου κεραμικής αποφόρτισης μονού άκρου με εξαιρετικά υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Βάση-κάλυμμα	G8.5	Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,434
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]	Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,398
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	20.000 h	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	87 lm/W
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	85
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]	Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	4 mm
Φωτεινή ροή	1.750 lm	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Κατανάλωση ενέργειας	20,1 W
		Τάση (ονομ.)	95 V


MASTERColour CDM-TC Elite

Τάση (ονομ.)	95 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Υλικό λαμπτήρα	Χαλαζίας παρεμπόδισης υπεριώδους ακτινοβολίας
Σχήμα λαμπτήρα	T14
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	3,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	21 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473254

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
Full EOC	872790087158600
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDM-TC20W/830
Κωδικός παραγωγέας	87158600
Αρ. υλικού (12NC)	928183405125
Τοπικός κωδικός	CDM-TC20W/830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900871586
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900871593

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Φωτομετρικά δεδομένα





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

