



# MSR GOLD

## MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	PGJX28 [ PGJX28]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [ toutes]
Application principale	Loisirs
Durée de vie moyenne (nom.)	750 h
Description du système	MiniFastFit
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	2
Flux lumineux (min.)	34500 lm
Flux lumineux (nom.)	38600 lm
Coordonnée trichromatique x (nom.)	296
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	315
Température de couleur proximale (nom.)	7500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	63 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	575 W
Courant lampe (nom.)	10,2 A

Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	PGJX28
Conditions techniques lumineaires	
Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de pincement (max.)	400 °C
Température de pincement (min.)	300 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829122109800
Désignation Produit	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Code barre produit (EAN)	8718291221098
Code de commande	22109800
Local Code	MSR575/2MINIFF
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4


## MSR GOLD

Code industriel (12NC)	928184005115
Poids net (pièce)	0,070 kg

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Schéma dimensionnel



MSR GOLD 575/2 MiniFastFit

Product	D (max)	O (min)	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (max)	F (min)
MSR Gold™	23,2	3,5	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
575/2	mm	mm				mm	mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

### Données photométriques

