



MSR GOLD

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Tension d'alimentation à l'allumage (min.) | |
|---|---------------------|--|-----------------------------------|
| Culot | PGJX28 [PGJX28] | | 198 V |
| Position de fonctionnement | UNIVERSAL [toutes] | Gestion et gradation | |
| Application principale | Loisirs | Intensité réglable | Oui |
| Durée de vie moyenne (nom.) | 750 h | Matériaux et finitions | |
| Description du système | MiniFastFit | Informations sur le culot | PGJX28 |
| Photométries et Colorimétries | | Conditions techniques lumineuses | |
| Code couleur | 2 | Température de l'ampoule (max.) | 950 °C |
| Flux lumineux (min.) | 34500 lm | Température de pincement (max.) | 400 °C |
| Flux lumineux (nom.) | 38600 lm | Température de pincement (min.) | 300 °C |
| Coordonnée trichromatique x (nom.) | 296 | Données logistiques | |
| Coordonnée de chromaticité Y (nom.) | 315 | Code de produit complet | 871829122109800 |
| Température de couleur proximale (nom.) | 7500 K | Désignation Produit | MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4 |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 63 lm/W | Code barre produit (EAN) | 8718291221098 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 70 | Code de commande | 22109800 |
| Caractéristiques électriques | | Unité d'emballage | 1 |
| Puissance (valeur nominale) | 575 W | Conditionnement par carton | 4 |
| Courant lampe (nom.) | 10.2 A | Code industriel (12NC) | 928184005115 |

MSR GOLD


Poids net (pièce)

0.070 kg

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|-------------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSR Gold™ | 23.2 | 3.5 | 55 mm | 57 mm | 56 | 112 mm | 36.5 | 36 | 35.3 |
| 575/2 | mm | mm | | | mm | | mm | mm | mm |
| MiniFastFit | | | | | | | | | |
| 1CT/4 | | | | | | | | | |

MSR GOLD 575/2 MiniFastFit

Données photométriques

