



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Dados do produto

Informações gerais		Temperatura de cor correlacionada (Nom.)		7500 K
Casquilho	PGJX28 [PGJX28]	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	63 lm/W	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]	Índice de restituição cromática (Nom.)	70	
Principal aplicação	Entertainment	Dados elétricos e de funcionamento		
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Power (Rated) (Nom)	575 W	
Descrição do sistema	MiniFastFit	Corrente de lâmpada (Nom.)	10,2 A	
Dados técnicos de luminosidade		Tensão da alimentação de ignição (Min.)	198 V	
Código da cor	2	Controles e regulação		
Fluxo luminoso (Mín.)	34500 lm	Regulável	Sim	
Fluxo luminoso (Nom.)	38600 lm			
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	296			
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	315			

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Dados mecânicos e de revestimento

Informações sobre o casquilho	PGJX28
-------------------------------	--------

Requisitos de design da luminária

Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Temperatura de "pinch" (Mín.)	300 °C

Dados do produto


Código do produto completo	871829122109800
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC – Produto	8718291221098
Código de encomenda	22109800
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	928184005115
Peso líquido (Peça)	0,070 kg

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.



Desenho dimensional



MSR GOLD 575/2 MiniFastFit

Product	D (max)	O (min)	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (max)	F (min)
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Dados fotométricos



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

