



# MASTERCOLOUR CDM-Tm Elite Mini

## MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Mini, base única, alta eficiência, Lâmpada de cerâmica de descarga de vapor metálico com cor estável e alto nível de reprodução de cor

### Avisos e Segurança

- Use somente em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais		Comprimento do arco O (nom.)	
Casquilho	GU6.5 [GU6.5]		4,7 mm
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]	Dados elétricos e de operação	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Consumo de energia	39,1 W
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 hora(s)	Tensão (Nom.)	87 V
		Tensão (Nom.)	87 V
Dados técnicos de luz		Controles e dimerização	
Código da cor	930 [CCT of 3000K]	Regulável	Não
Fluxo luminoso	3.950 lm	Dados mecânicos e de compartimento	
Designação da cor	Branco quente (WW)	Acabamento de lâmpada	Claro
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,434	Forma da lâmpada	T13.3 [T 13,3 mm]
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,398	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	Classe de eficiência energética	F
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	102 lm/W		
Color rendering index (CRI)	90		

# MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini


Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4,7 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	40 kWh
Número de registo EPREL	1519237

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 ICT
Nome do produto completo	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 ICT
Full EOC	871829115382500



Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO CDMTM- EL35W930
Código de encomenda	928187405130
Nº do material (12NC)	928187405130
Código local	CDMTM-EL35W930
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291153825
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC – caixa	8718291153832

## Desenho dimensional



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 ICT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 ICT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 ICT

# MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

