



# MSD Platinum (Touring/Stage)

## MSD Platinum 5 R 1CT/8

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen – für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen            |                                         | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Socket                              | -                                       | Farbwiedergabeindex (CRI)       | -      |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Bogenlänge O (Nom)              | 1.0 mm |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 3'000 Stunde(n)                         | Betrieb und Elektrik            |        |
| Lichttechnische Daten               |                                         | Energieverbrauch                | 189 W  |
| Farbcode                            | 2                                       | Lichtregelung und Dimmen        |        |
| Lichtstrom (min.)                   | 7'100 lm                                | Dimmbar                         | Ja     |
| Lichtstrom                          | 7'950 lm                                |                                 |        |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 300                                     |                                 |        |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 300                                     |                                 |        |

# MSD Platinum (Touring/Stage)

| Produktdaten                   |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Bestell-Produktname            | MSD Platinum 5 R 1CT/8 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MSD Platinum 5 R 1CT/8 |
| Gesamt-Produktcode             | 872790093070200        |
| Bestellcode                    | 93070200               |
| Material-Nr. (12NC)            | 928190805314           |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8727900930702 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 8             |
| EAN Umverpackung                | 8727900930719 |

## Abmessungsskizzen



| Product                | D (max) | T (max) | O      | C (max) |
|------------------------|---------|---------|--------|---------|
| MSD Platinum 5 R 1CT/8 | 51.4 mm | 6.8 mm  | 1.0 mm | 57.1 mm |

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSD Platinum 5 R 1CT/8

