



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 5 R 1CT/8

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	- [-]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	3 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Световой поток (мин.)	7 100 лм
Светоотдача	7 950 лм
Координата цветности X (ном.)	300
Координата цветности Y (ном.)	300
Коррелированная цветовая температура (ном.)	8000 K

Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Длина дуги, O (ном.)	1,0 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	189 В

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD Platinum 5 R 1CT/8
Полное название продукта	MSD Platinum 5 R 1CT/8
Полный код продукта	872790093070200

MSD Platinum (Touring/Stage)

Код заказа	928190805314
Материал № (12NC)	928190805314
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900930702


Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8727900930719

Чертеж размеров



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 мм	6,8 мм	1,0 мм	57,1 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 5 R 1CT/8

