



MASTERColour CDM-Rm Elite



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX10
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	1'350
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)
Flux lumineux	880 lm
Intensité lumineuse (nom.)	14'500 cd
Coordonnée chromatique X	0.434
Coordonnée chromatique Y	0.398
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	49 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	84


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	880 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20.1 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	95 V
Tension (nom.)	95 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G

MASTERColour CDM-Rm Elite

Taux de mercure (Hg) (max.)	3.5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3.5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473266
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Nom de produit complet	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D


Code EOC	871829120274500
Code de commande	20274500
Code 12NC	928191005331
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291202745
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291202752

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65.4 mm	62.75 mm	60.9 mm	59 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

