



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Keramisk metallhalogenurladdningslampan i miniformat med mycket hög effektivitet som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Använd endast elektroniska driftdon
- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Om en lampa går sönder är det ytterst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna, använd gärna handskar. Lägga dem i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	GX10
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	1 350
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	10 °
Ljusflöde	880 lm
Ljusstyrka (nom)	14 500 cd
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	49 lm/W

Färgåtergivningsindex	84
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	880 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	20,1 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	95 V
Spänning (nom)	95 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]


MASTERC colour CDM-Rm Elite Mini

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3,5 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,5 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh
EPREL-registreringsnummer	473266
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Fullständigt produktnamn	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Måttskiss




Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Full EOC	871829120274500
Beskrivning av lokal kod	8348407
Beställningsnummer	928191005331
Materialnummer (12NC)	928191005331
Lokal kod	8348407
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291202745
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291202752



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

