



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Coordonnée chromatique Y	
Culot	G8.5	0.398	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Température de couleur corrélée (nom.) 3000 K	
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale) 108 lm/W	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20'000 h	Indice de rendu de couleur (IRC) 91	
		Longueur d'arc O (nom.) 6 mm	
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Consommation électrique 50.2 W	
Flux lumineux	5'400 lm	Tension (nom.) 90 V	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.) 90 V	
Coordonnée chromatique X	0.434		

MASTERC colour CDM-TC Elite

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T14
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	6.6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6.6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	51 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473270


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Nom de produit complet	MASTERC colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Code EOC	872790093062700
Code de commande	93062700
Code 12NC	928191805131
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900930627
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900930634

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

