

# PHILIPS

## Lighting



# MASTERColour CDM-TC Elite



## MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Kompakt, tek uçlu, çok yüksek verimli, uzun kullanım ömürlü seramik metal halojenür deşarj lambası, yüksek renksel geriverimli keskin beyaz parlıtlı ışık üretir

### Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömürü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri


| Genel Bilgiler                        |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kapak Tabanı                          | G8.5 [G8.5]                           |
| Çalışma Konumu                        | UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)] |
| Akış ölçüm referansı                  | Sphere                                |
| %50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 20.000 h                              |
| Işık Teknik Ayrıntıları               |                                       |
| Renk Kodu                             | 930 [CCT of 3000K]                    |
| Işık Akısı                            | 5.400 lm                              |
| Renk Kodlaması                        | Sıcak Beyaz (WW)                      |
| Renk Türü Koordinatı X (Nom)          | 0,434                                 |
| Renk Türü Koordinatı Y (Nom)          | 0,398                                 |
| Çalıştırma ve Elektrik                |                                       |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)        | 3000 K                                |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)     | 108 lm/W                              |
| Renk oluşturma dizini (CRI)           | 91                                    |
| Yay Uzunluğu O (Nom)                  | 6 mm                                  |
| Güç Tüketimi                          | 50,2 W                                |
| Voltaj (Nom)                          | 90 V                                  |
| Voltaj (Nom)                          | 90 V                                  |

# MASTERC colour CDM-TC Elite

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Kontroller ve Dim Etme</b> |               |
| Dim Edilebilir                | Hayır         |
| <b>Mekanik ve Muhafaza</b>    |               |
| Lamba Kaplaması               | Şeffaf        |
| Lamba Biçimi                  | T14 [T 14 mm] |
| <b>Onay ve Uygulama</b>       |               |
| Enerji Verimliliği Sınıfı     | F             |
| Cıva (Hg) İçeriği (Maks)      | 6,6 mg        |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom)       | 6,6 mg        |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.  | 51 kWh        |
| EPREL Kayıt Numarası          | 473270        |


|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Ürün Verileri</b>                       |                                                 |
| Sipariş ürün adı                           | MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12        |
| Tam ürün adı                               | MASTERC colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 |
| Tam ürün kodu                              | 872790093062700                                 |
| Sipariş kodu                               | 93062700                                        |
| Malzeme No. (12NC)                         | 928191805131                                    |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                               |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8727900930627                                   |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 12                                              |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8727900930634                                   |

## Boyutlu çizim



| Product                                  | D (max) | O    | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|------------------------------------------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | 15 mm   | 6 mm | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |


## Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

## MASTERColour CDM-TC Elite

### Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

