



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GX10 [GX10]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Ciclo di commutazione on/off	1.350
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	942 [CCT of 4200K]
Angolo del fascio (Nom)	25°
Intensità luminosa (Nom)	7.200 cd
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,377
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,377
Temperatura del colore correlata	4200 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	57 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	73 %

Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	2.000 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	39,1 W
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Tensione (Nom)	90 V
Tensione (Nom)	90 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,9 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D
Nome completo prodotto	MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D


Full EOC	871829169179200
Codice d'ordine	69179200
Codice materiale (12NC)	928193005330
Codice locale	CDMRM3525942
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291691792
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291691808

Disegno tecnico




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrie





Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D



Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini

Durata



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

