



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Socket	PGJX28		3,0 mm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)	Energieverbrauch	400 W
		Lampenstrom (Nom)	7,2 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	28.000 lm	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom)	310	Bestell-Produktname	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16
Farbkoordinate Y (nom.)	320	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6700 K	Gesamt-Produktcode	871829115828800
Nennlichtausbeute (nom.)	65 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	60		

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Bestellcode	15828800
Material-Nr. (12NC)	928194005114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291158288

Zähler - Pakete pro Außenkarton	16
EAN Umverpackung	8718291158295

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	23,2	3,0	55 mm	57 mm	56	111 mm	36,5	36	35,3
400	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/16									

