



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Casquilho	PGJX28 [PGJX28]	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6700 K
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	65 lm/W
Principal aplicação	Entertainment	Índice de restituição cromática (Nom.)	60
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Dados elétricos e de funcionamento	
Descrição do sistema	MiniFastFit	Power (Rated) (Nom)	400 W
Dados técnicos de luminosidade		Corrente de lâmpada (Nom.)	7,2 A
Código da cor	- [Not Specified]	Tensão da alimentação de ignição (Min.)	198 V
Fluxo luminoso (Mín.)	23400 lm	Controles e regulação	
Fluxo luminoso (Nom.)	26000 lm	Regulável	Sim
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	310		
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	320		

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)


Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	PGJX28
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	500 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829115828800

Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
EAN/UPC – Produto	8718291158288
Código de encomenda	15828800
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	16
N.º material (12NC)	928194005114
Peso líquido (Peça)	0,053 kg

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Desenho dimensional



MSR GOLD 400 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 400	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/16									

