



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация		Технические характеристики освещения	
Цоколь	PGJX28 [PGJX28]	Код цвета	- [Not Specified]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]	Светоотдача	49 000 лм
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов	Координата цветности X (ном.)	289
		Координата цветности Y (ном.)	308
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
		Эффективность (номинальная) (ном.)	70 лм/В

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Коэффициент цветопередачи (CRI)	72
Длина дуги, O (ном.)	3,5 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	700 В
Ток лампы (ном.)	10,8 А

Системы управления и регулировка яркости света


Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16
------------------------------	---------------------------------

Полное название продукта	MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16
Полный код продукта	871829114103700
Код заказа	928194105114
Материал № (12NC)	928194105114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291141037
Нумератор — упаковок на внешний короб	16
EAN/UPC — короб	8718291141044

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700	23 мм	3,5	55 мм	57 мм	56	116 мм	36,5 мм	36	35,3 мм
MiniFastFit		мм			мм			мм	
1CT/16									



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 14 - Данные для изменения