



MSR Platinum (Studio)

MSR Platinum 35 ST

MSR Platinum 35 ST has been specially designed for the studio/theater world, where consistent high-quality light output, high brightness and excellent color rendering are important. This lightweight, compact system delivers intense, cool-white light for the most amazing light experience. It's a powerful and innovative tool, giving lighting designers far greater freedom and delivering the same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright light, and the lamp's ultra-compact design makes it suitable for smaller lighting fixtures. The MSR Platinum 35 ST lamp has a balanced spectrum with extra red content for enhanced color rendering.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	PGJX36 [PGJX36]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Application principale	Studio/Theatre/TV
Durée de vie moyenne (nom.)	750 h
Description du système	Non-disponible [-]
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	- [Non précisé]
Flux lumineux (min.)	51030 lm
Flux lumineux (nom.)	56700 lm
Température de couleur proximale (nom.)	6000 K
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0.316
coordonnée trichromatique y (nom.)	0.336
Indice de rendu des couleurs (SO) (nom.)	80
Flux lumineux (SO) (nom.)	24000 lm
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	70.5 lm/W

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	804 W
Courant lampe (nom.)	11.5 A
Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	220 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	PGJX36
Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de pincement (max.)	450 °C
Température de pincement (min.)	250 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829170406500
Désignation Produit	MSR Platinum 35 ST

MSR Platinum (Studio)


Code barre produit (EAN)	8718291704065
Code de commande	70406500
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	16

Code industriel (12NC)	928194505114
Poids net (pièce)	0.053 kg

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Platinum 35 ST	24 mm	3.6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36 mm

MSR Platinum 35 ST

Données photométriques

