



# DJ/CLUB Studio

## MSR Platinum 35 ST

MSR Platinum 35 ST has been specially designed for the studio/theater world, where consistent high-quality light output, high brightness and excellent color rendering are important. This lightweight, compact system delivers intense, cool-white light for the most amazing light experience. It's a powerful and innovative tool, giving lighting designers far greater freedom and delivering the same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright light, and the lamp's ultra-compact design makes it suitable for smaller lighting fixtures. The MSR Platinum 35 ST lamp has a balanced spectrum with extra red content for enhanced color rendering.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX36
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	56.700 lm
Temperatura de cor correlacionada	6000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72 lm/W
Color rendering index (CRI)	75
Comprimento de oscilação O (Nom.)	3,8 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	804 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	11,5 A

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR Platinum 35 ST
Nome do produto completo	MSR Platinum 35 ST
Código do produto completo	871829170406500
Código de encomenda	70406500
N.º material (12NC)	928194505114

## DJ/CLUB Studio

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291704065
Numerador – Embalagens por caixa exterior	16


EAN/UPC - Caso	8718291704072
----------------	---------------

### Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Platinum 35 ST	24 mm	3,6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 ST

