



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Μίνι λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου κεραμικού σωλήνα με καθρέπτη και πολύ υψηλή απόδοση, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                    |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Βάση-κάλυμμα                           | GX10                                         |
| Θέση λειτουργίας                       | UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)] |
| Κύκλος λειτουργίας                     | 1.350                                        |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής         | Narrow Cone                                  |
| Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.) | 15.000 h                                     |

| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Κωδικός χρώματος                      | 930 [CCT of 3000K] |
| Γωνία δέσμης (ονομ.)                  | 10 μοίρα(ες)       |
| Φωτεινή ροή                           | 2.100 lm           |
| Ένταση φωτός (ονομ.)                  | 17.500 cd          |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.) | 0,434              |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) | 0,398              |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)  | 3000 K   |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)             | 60 lm/W  |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                     | 90       |
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 80 %     |
| Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)                  | 2.100 lm |

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας |        |
|---------------------------------------|--------|
| Κατανάλωση ενέργειας                  | 39,1 W |
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού  | 120 s  |
| Τάση (ονομ.)                          | 87 V   |
| Τάση (ονομ.)                          | 87 V   |

## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με ρύθμιση έντασης | Όχι |
|--------------------|-----|

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

|                |      |
|----------------|------|
| Σχήμα λαμπτήρα | MR16 |
|----------------|------|

### Έγκριση και Εφαρμογή


|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης             | G      |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)  | 4,7 mg |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) | 4,7 mg |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες     | 40 kWh |
| Αρ. εγγραφής EPREL                     | 473276 |

### Στοιχεία προϊόντος

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Όνομα παραγγέλαιας προϊόντος | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D |
|------------------------------|-----------------------------------------|


|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D |
| Full EOC                                   | 871829116296400                                      |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | CDMRMELM3510930                                      |
| Κωδικός παραγγελίας                        | 16296400                                             |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 928194605330                                         |
| Τοπικός κωδικός                            | CDMRMELM3510930                                      |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1                                                    |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8718291162964                                        |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 12                                                   |
| EAN/UPC - Κιβώτιο                          | 8718291162971                                        |

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product                                 | D (max) | D     | C (max) | C        | C1 (max) | A (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|
| CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |

### Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

### Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

