



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|--|
| Attacco | GX10 |
| Posizione di funzionamento | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] |
| Ciclo di commutazione on/off | 1.350 |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Narrow Cone |
| Vita al 50% di guasti (Nom) | 15.000 ore |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 930 [CCT of 3000K] |
| Angolo del fascio (Nom) | 10 ° |
| Flusso luminoso | 2.100 lm |
| Intensità luminosa (Nom) | 17.500 cd |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 0,434 |
| Coordinata cromaticità Y (Nom) | 0,398 |
| Temperatura del colore correlata | 3000 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 60 lm/W |

| Indice di resa cromatica (CRI) | 90 |
|---|----------|
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 80 % |
| Flusso luminoso in cono 90° (specificato) | 2.100 lm |
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Consumo energetico | 39,1 W |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 120 s |
| Tensione (Nom) | 87 V |
| Tensione (Nom) | 87 V |
| Controlli e dimmerazione | |
| Dimmerabile | No |

MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini

Meccanica e corpo

| | |
|-----------------|------|
| Forma lampadina | MR16 |
|-----------------|------|

Approvazione e applicazione


| | |
|----------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 4,7 mg |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 4,7 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 40 kWh |
| Numero di registrazione EPREL | 473276 |

Dati del prodotto

| | |
|----------------------|---|
| Nome prodotto ordine | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D |
|----------------------|---|


| | |
|---|---|
| Nome completo prodotto | MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D |
| Full EOC | 871829116296400 |
| Descrizione codice locale | CDMRM3510 |
| Codice d'ordine | 16296400 |
| Codice materiale (12NC) | 928194605330 |
| Codice locale | CDMRM3510 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8718291162964 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12 |
| EAN/UPC - Case | 8718291162971 |

Disegno tecnico




| Product | D (max) | D | C (max) | C | C1 (max) | A (max) |
|---|---------|-------|---------|----------|----------|---------|
| CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D | 51 mm | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm | 59 mm |

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Durata



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

