



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 16 R 1CT/8

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	- [-]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1 500 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Световой поток (мин.)	14 300 лм
Светоотдача	16 000 лм
Координата цветности X (ном.)	299
Координата цветности Y (ном.)	303
Коррелированная цветовая температура (ном.)	8000 К


Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Длина дуги, О (ном.)	1,3 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	330 В
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD Platinum 16 R 1CT/8
Полное название продукта	MSD Platinum 16 R 1CT/8
Полный код продукта	871829170438600

MSD Platinum (Touring/Stage)

Код заказа	928195205314
Материал № (12NC)	928195205314
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291704386


Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8718291704393

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 16 R 1CT/8	58,5 мм	1,3 мм	66,4 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 16 R 1CT/8

