



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	10500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
ANSI-code HID	C130/O
Schakelcyclus	1050X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	24 °
Bundelbreedte technisch	23 °
Bundelbreedte technisch	28 °
Bundelbreedte technisch	18 °
Lichtsterkte (min.)	6500 cd
Lichtsterkte (nom.)	8500 cd
Bundelomschrijving	Smal Flood
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)

Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	85 %
Gemiddelde ontwerplumen	1500 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,432
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,392
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	46 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	87
Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	1750 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0,440 A
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	97 V

MASTERColour CDM-R111 Elite

Voltage (Min)	81 V
Spanning (nom.)	89 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Reflector
-----------------	-----------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871829168944700
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
EAN/UPC - Product	8718291689447
Bestelcode	68944700
Local Code	CDMR111E3593D24
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	928195405330
Netto gewicht (per stuk)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/24

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's



Maatschets



CDM-R111 Elite 35W/930 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens



MASTERCcolour CDM-R111 Elite

