



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

Ο MASTERColour CDM-R111 Elite συνδυάζει την κομψότητα των λαμπτήρων αλογόνου με ανακλαστήρα αλουμινίου 111 mm με τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την υψηλή ενεργειακή απόδοση και το καθαρό λευκό φως του MASTERColour CDM.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου. Οι λαμπτήρες 35W/930 μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά όργανα.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα τα σπασμένα κομμάτια, κλείστε την καλά και αποθέστε την στα προς ανακύκλωση την στα προς ανακύκλωση απορρίματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες			
Βάση-κάλυμμα	GX8.5	Φωτεινή ροή	2.805 lm
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]	Ένταση φωτός (ονομ.)	45.000 cd
Κύκλος λειτουργίας	1.050	Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Narrow Cone	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,434
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	12.000 h	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,398
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	40 lm/W
Γωνία δέσμης (ονομ.)	10 μοίρα(ες)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	92
		LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	2.805 lm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	73,2 W
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	120 s
Τάση (ονομ.)	89 V
Τάση (ονομ.)	89 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ανακλαστήρας
Σχήμα λαμπτήρα	R111
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	6,6 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	6,6 mg


Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	74 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473282
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERCcolour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
Full EOC	871829168962100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDMR111EL/70/10
Κωδικός παραγωγέας	68962100
Αρ. υλικού (12NC)	928195605330
Τοπικός κωδικός	CDMR111EL/70/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291689621
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291689638

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite

