



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------------|---------------------|
| Lampvoet | GX8.5 [GX8.5] |
| Gebruiksstand | UNIVERSAL [vrij] |
| Levensduur tot 5% uitval (nom.) | 8000 h |
| Levensduur tot 10% uitval (nom.) | 9500 h |
| Levensduur tot 20% uitval (nom.) | 10500 h |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 12000 h |
| ANSI-code HID | C139/O |
| Schakelcyclus | 1050X |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 930 [CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.) | 10 ° |
| Bundelbreedte technisch | 11 ° |
| Bundelbreedte technisch | 13 ° |
| Bundelbreedte technisch | 9 ° |
| Lichtsterkte (min.) | 34000 cd |
| Lichtsterkte (nom.) | 45000 cd |
| Bundelomschrijving | Spot |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |

| | |
|---|---------|
| Lumenbehoud 12000 uur (nom.) | 70 % |
| Lumenbehoud 2000 uur (nom.) | 90 % |
| Lumenbehoud 4000 uur (nom.) | 85 % |
| Gemiddelde ontwerplumen | 2400 lm |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 0,441 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 0,397 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 39 lm/W |
| Kleurweergave-index (min.) | 89 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 92 |
| Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Lichtstroom in conus van 90° | 2750 lm |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|--|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 73.0 W |
| Herontsteektijd (minuten) (max.) | 15 min |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 120 s |
| Ontsteektijd (max.) | 30 s |
| Spanning (max.) | 98 V |
| Voltage (Min) | 80 V |

MASTERColour CDM-R111 Elite


| | |
|---|-----------|
| Spanning (nom.) | 89 V |
| Regelsystemen en Dimmers | |
| Dimbaar | Nee |
| Opstarttijd 90% (max.) | 3 min |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Ballonafwerking | Reflector |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | B |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 6,6 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 80 kWh |

| | |
|----------------------------------|--|
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871829168962100 |
| Productnaam voor bestelling | MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D |
| EAN/UPC - Product | 8718291689621 |
| Bestelcode | 68962100 |
| Local Code | CDMR111E7093D10 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |
| Materiaalnr. (12NC) | 928195605330 |
| Netto gewicht (per stuk) | 96.000 g |
| ILCOS Code | MRS/UB-70/930-H-GX8.5-111/88/10 |

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's



Maatschets



CDM-R111 Elite 70W/930 10D

| Product | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D | 111 mm | 95 mm |

Fotometrische gegevens



MASTERCcolour CDM-R111 Elite

