



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerer det moderne utseende for 111 mm halogenlamper med aluminiumsreflektor med det klare, hvite lyset med lang levetid og høy energieffektivitet fra MASTERColour CDM.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GX8.5 [GX8.5]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	8000 h
Levetid til 10 % lystap (nom.)	9500 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	10500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12000 h
ANSI-kode, HID	C139/O
Av/på-syklus.	1050 X

Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	10 °
Lyskjeglevinkel, teknisk	11 °
Lyskjeglevinkel, teknisk	13 °
Lyskjeglevinkel, teknisk	9 °
Lysintensitet (min.)	34000 cd
Lysintensitet (nom.)	45000 cd
Beskrivelse av spredningsvinkel	Smal
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)

Lumenvedlikehold 12 000 t (nom.)	70 %
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	90 %
Lumenvedlikehold 4000 t (nom.)	85 %
Lyseffekt ved gjennomsnittlig levetid	2400 lm
Fargepunkt X (nom.)	0,441
Fargepunkt Y (nom.)	0,397
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	39 lm/W
Fargegjengivelse (min)	89
Fargegjengivelse (nom)	92
Nominell vedlikeholds faktor for lyskidelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	2750 lm

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	120 s
Tenningstid (maks.)	30 s
Spenning (maks.)	98 V

MASTERCcolour CDM-R111 Elite


Spenning (min.)	80 V
Spenning (nom.)	89 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Reflektor
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	6,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	80 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829168962100
Produktnavn for bestilling	MASTERCcolour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
EAN/UPC – produkt	8718291689621
Bestillingskode	68962100
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	928195605330
Nettovekt (stykk)	96,000 g
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H- GX8.5-111/88/10

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Det kan også brukes elektromagnetisk utstyr på lamper på 35 W / 930
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, luften ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.



Målskisse



CDM-R111 Elite 70W/930 10D

Product	D (max)	C (max)
MASTERCcolour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm

Fotometriske data



MASTERColour CDM-R111 Elite

