



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX8.5 [GX8.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	9500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	10500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	12000 h
Ansi-koodi HID	C139/O
Kytkenäjäjakso	1050X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	24 °
Valokeilan kulma, tekninen	23 °
Valokeilan kulma, tekninen	28 °
Valokeilan kulma, tekninen	18 °
Valovoima (min.)	12000 cd
Valovoima (nim.)	16000 cd
Valokeilan kuvaus	Keskileveä
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)

Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	70 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)	85 %
Suunniteltu keskimääräinen valovirta	3100 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,441
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,397
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	50 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	89
Värintoistoindeksi (nim.)	92
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	3550 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Lämpenemisaika 60 %-n valon tuottoon (nim.)	120 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	98 V
Jännite (min.)	80 V

MASTERColour CDM-R111 Elite

Jännite (nim.)	89 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Heijastin
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	6,6 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	80 kWh


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829168970600
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
EAN/UPC – tuote	8718291689706
Tilauskoodi	68970600
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	928195705330
Nettopaino (kappale)	96,000 g
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-GX8.5-111/88/24

Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitte tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/930 -lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.



Mittapiirros



CDM-R111 Elite 70W/930 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Valonjakotiedot



MASTERCcolour CDM-R111 Elite

