



# MASTERColour CDM-R111 Elite

## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5 [ GX8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	9500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	10500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
ANSI-code HID	-
Schakelcyclus	1050X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 °
Bundelbreedte technisch	36 °
Bundelbreedte technisch	45 °
Bundelbreedte technisch	27 °
Lichtsterkte (min.)	6500 cd
Lichtsterkte (nom.)	8500 cd
Bundelomschrijving	Flood [ Flood]
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)

Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	85 %
Gemiddelde ontwerplumen	3100 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,441
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,397
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	50 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	89
Kleurweergave-index (nom.)	92
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	3550 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	98 V
Voltage (Min)	80 V

# MASTERCLOUR CDM-R111 Elite


Spanning (nom.)	89 V
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Ballonafwerking	Reflector
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	80 kWh

<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871829168978200
Productnaam voor bestelling	MASTERCLOUR CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
EAN/UPC - Product	8718291689782
Bestelcode	68978200
Local Code	CDMR111E7093D40
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaaln. (12NC)	928195805330
Netto gewicht (per stuk)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-GX8.5-111/88/40

## Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's



## Maatschets



CDM-R111 Elite 70W/930 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERCLOUR CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

## Fotometrische gegevens



## MASTERCcolour CDM-R111 Elite

