



MASTER MHN-SB

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

MASTER MHN-SB schafft mit ihrem kurzen Lichtbogen hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	Cable
Betriebsstellung	P15 [Parallel +/-15D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	4.500 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	334
Farbkoordinate Y (nom.)	366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5600 K
Nennlichtausbeute (nom.)	108 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Bogenlänge O (Nom)	25 mm


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	2.070,0 W
Spannung (Nom)	205 V
Spannung (Nom)	205 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TD40
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	215 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2277 kWh

MASTER MHN-SB

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Gesamt-Produktcode	872790092860000
Bestellcode	92860000
Material-Nr. (12NC)	928196805130


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548454
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8727900928600

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO



Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

