



MASTER MHN-SB

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

MASTER MHN-SB on pienikokoinen yksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	Cable
Käyttöasento	P15 [Rinnakkainen +/-15D tai horisontaalinen (HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	4 500 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	956 [CCT of 5600K]
Värimerkki	Päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	334
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	366
Vastaava värilämpötila (nim.)	5600 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	108 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81
Kaaren pituus O (nim.)	25 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	2 070,0 W


Jännite (nim.)	205 V
Jännite (nim.)	205 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	TD40
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	215 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	2277 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

MASTER MHN-SB

Koko tuotenimi	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Full EOC	872790092860000
Paikallisen koodin kuvaus	4824814
Tilauuskoodi	928196805130
Tuotekoodi (12NC)	928196805130
Paikallinen koodi	4824814


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291548454
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8727900928600

Mittapiirros



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

MASTER MHN-SB

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO



Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

