



DJ/CLUB

MSD Platinum 17 RA 1CT/8

Las lámparas MSD Platinum abren nuevos niveles de libertad creativa en la iluminación de espectáculos gracias a una luz brillante e intensa, potente y compacta. Su diseño compacto y ligero proporciona la libertad de crear luminarias más pequeñas y de menos peso, para su uso en cualquier lugar del escenario. Y su arco corto, temperatura de color alta y reflector innovador producen una intensidad de haz alta y brillante que consigue una reproducción del color extraordinaria. También ofrecen una vida útil prolongada y fiable, alta eficacia y tiempos de reposición más cortos. Todo ello se suma para crear una experiencia creativa intensamente emocionante.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	-	Longitud de arco O (nom.)	1,0 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Consumo de energía	350,0 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	1.500 hora(s)	Controles y regulación	
Datos técnicos de la luz		Regulable	Sí
Código de color	2	Datos de producto	
Flujo luminoso	15.250 lm	Nombre de producto del pedido	MSD Platinum 17 RA 1CT/8
Coordenada X de cromacidad (Nom)	307	Nombre completo del producto	MSD Platinum 17 RA 1CT/8
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	316	Full EOC	871829176779400
Temperatura de color correlacionada (Nom)	7000 K	Código de pedido	76779400
Índice de reproducción cromática (IRC)	85		

Código 12NC	928197305314
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291767794
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8


Embalaje con código EAN/UPC	8718291767800
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 17 RA 1CT/8

