



# Cebadores para fluorescencia

## S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT


Gama de arrancadores de interruptor incandescente de calidad superior para encender lámparas fluorescentes con balasto electromagnético.

### Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	22 4 W
Voltaje (nom.)	220-240 V
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/ 12X25CT
Nombre completo del producto	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/ 12X25CT
Full EOC	871150069750933
Código de pedido	69750933
Código 12NC	928390720230
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500697509
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	300
Embalaje con código EAN/UPC	8711500697721

## Cebadores para fluorescencia

### Plano de dimensiones



Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm

