



Ecoclick Starters

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT

Gamma di starter a bagliore di elevata qualità per l'accensione delle lampade fluorescenti con reattori elettromagnetici.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|-------------------------|-------|
| Descrizione del sistema | Serie |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---------------------------------|-----------|
| Power (Rated) (Nom) | 4-22 W |
| Tensione impulso (Min) | 800 V |
| Non Reclosure Voltage (Min) | 70 V |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |


| Caratteristiche del sistema | |
|-----------------------------|----|
| Condensatore | Si |

| Meccanica e corpo | |
|---------------------------|-------|
| Colore corpo | White |
| Informazioni sull'attacco | 2P |

| Dati del prodotto | |
|---|--|
| Codice prodotto completo | 871150069750933 |
| Nome prodotto ordine | S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/ 12X25CT |
| EAN/UPC - Prodotto | 8711500697509 |
| Codice d'ordine | 69750933 |
| Codice Locale | S2 |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 300 |
| N. materiale (12NC) | 928390720230 |
| Peso netto (Pezzo) | 7,000 g |

Ecoclick Starters

Disegno tecnico



S2 4-22W SER 220-240V WH EUR

| Product | C (max) | E (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |

