



Cebadores para fluorescencia

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000

Gama de arrancadores de interruptor incandescente de calidad superior para encender lámparas fluorescentes con balasto electromagnético.


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	4 65 W
Voltaje (nom.)	220-240 V
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000
Nombre completo del producto	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000

Full EOC	871150069769128
Código de pedido	69769128
Código 12NC	928392220229
Código local	PHS10EI
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500697691
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1.000
Embalaje con código EAN/UPC	8711500697707

Cebadores para fluorescencia

Plano de dimensiones



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm

