



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000/1 FastFit

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	PGJX50
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (min.)	155.000 lm
Lichtstrom	172.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	329
Farbkoordinate Y (nom.)	333
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	7 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	2.000 W
Lampenstrom (Nom)	18,2 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 2000/1 FastFit 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 2000/1 FastFit
Gesamt-Produktcode	871869667944900
Bestellcode	67944900
Material-Nr. (12NC)	928410105114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696679449
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8

MSR Gold™ FastFit

EAN Umverpackung

8718696679456

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L	L	C (max)	F
MSR Gold 2000/1 FastFit 1CT/8	34 mm	8 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

