



MH-Sc

MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12

Lámparas de haluro metálico de escandio sodio compuestas por una lamparita de vidrio rellena con gas, que pueden ser transparentes o con revestimiento interno, y un tubo de descarga de cuarzo (DT).

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E40 [E40]
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	10000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	640 [CCT de 4,000 K]
Flujo lumínico (nominal) (mín.)	11050 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	14000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	80 %
Coordenada X de cromacidad (nom.)	375
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	390
Temperatura del color con correlación (nom.)	4300 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	60

Mecánicos y de carcasa	
Potencia (nominal) (máx.)	- W
Potencia (nominal) (mín.)	- W
Power (Rated) (Nom)	175.0 W
Calentamiento de corriente de lámpara (máx.)	2,5 A
Corriente de lámpara (EM) (nom.)	1,5 A
Voltaje de suministro de encendido (máx.)	198 V
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V

Voltaje (máx)	147 V
Voltaje (mín.)	117 V
Voltaje (nom.)	132 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	28 mg
Consumo energético kWh/1000 h	192 kWh

Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	400 °C
Temperatura de base de casquillo (máx.)	210 °C


Datos de producto	
Código de producto completo	871150019935500
Nombre de producto del pedido	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12
EAN/UPC - Producto	8711500199355
Código de pedido	928480200097
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	928480200097

MH-NaSc

Peso neto (pieza)

0,168 kg

Plano de dimensiones



MH 175W/640 E40 CL

Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	91 mm	146 mm	226 mm

Lifetime

