



Eco passport

MH-NaSc

MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6



Năng lượng

- Công suất (Định mức) (Danh định) : 400.0 W
- Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định) : 97,5 lm/W
- Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL) : A+
- Có thể điều chỉnh độ sáng : Không



Vật liệu

- Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định) : 48 mg



Tuổi thọ

- Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định) : 20000 h