



MH-Sc

MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6

Lámparas de haluro metálico de escandio sodio compuestas por una lamparita de vidrio rellena con gas, que pueden ser transparentes o con revestimiento interno, y un tubo de descarga de cuarzo (DT).

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E40 [E40]
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	20000 h
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	640 [CCT de 4,000 K]
Flujo lumínico (nominal) (mín.)	34000 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	39000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	85 %
Coordenada X de cromacidad (nom.)	390
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	400
Temperatura del color con correlación (nom.)	3900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	97,5 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	60
Mecánicos y de carcasa	
Potencia (nominal) (máx.)	440.0 W
Potencia (nominal) (mín.)	- W
Power (Rated) (Nom)	400.0 W
Calentamiento de corriente de lámpara (máx.)	5 A
Corriente de lámpara (EM) (nom.)	3,25 A
Voltaje de suministro de encendido (máx.)	198 V
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V

Tiempo de encendido (máx.)	120 s
Voltaje (máx)	150 V
Voltaje (mín.)	120 V
Voltaje (nom.)	135 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	48 mg
Consumo energético kWh/1000 h	440 kWh
Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	400 °C
Temperatura de base de casquillo (máx.)	210 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871150019939310
Nombre de producto del pedido	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6
EAN/UPC - Producto	8711500199393
Código de pedido	928480400097
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6

MH-NaSc

N.º de material (12NC)	928480400097
Peso neto (pieza)	0,259 kg

Plano de dimensiones



MH 400W/640 E40 CL

Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6	121 mm	184 mm	290 mm

Lifetime

