



MH-NaSc

MH Quartz 400W/637 E40 CO U 1SL/6

這款鈉鈣複金屬燈是由氣體填充玻璃燈泡 (分為透明或內磨砂兩種) 和石英放電管所組成。

产品数据


基本資訊	
接口	E40 [E40]
操作位置	H [h]
至 50% 故障的使用時間 (標稱)	16000 h
系統說明	鈉 [-]
照明科技	
色碼	637 [CCT of 3700K]
光通量 (額定) (最小)	25900 lm
光通量 (額定) (標稱)	33400 lm
色彩名稱	冷 白色 (CW)
流明維護量 1000 h (標稱)	85 %
色度座標 X (標稱)	405
色度座標 Y (標稱)	395
相關色溫 (標稱)	3700 K
光效 (額定) (標稱)	83.5 lm/W
演色性指數 (標稱)	61
運作和電氣	
功率 (額定) (最大)	440.0 W
功率 (額定) (最小)	- W
Power (Rated) (Nom)	400.0 W
燈具啟動電流 (最大)	5 A
燈具電流 (EM) (標稱)	3.25 A
啟動供電電壓 (最大)	198 V
啟動供電電壓 (最小)	198 V

電壓 (最大)	150 V
電壓 (最小)	120 V
電壓 (標稱)	135 V
控制調光	
可調光	No
機械和殼體	
燈泡表層	塗層玻璃
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
汞 (Hg) 含量 (標稱)	38 mg
能源消耗 kWh/1000 h	440 kWh
燈具設計要求	
燈泡溫度 (最大)	400 °C
接口溫度 (最大)	210 °C
產品參數	
完整產品碼	871150019998000
訂購產品名稱	MH Quartz 400W/637 E40 CO U 1SL/6
EAN/UPC - 產品	8711500199980
訂購代碼	928480410097
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	6

MH-NaSc

材質編號(12NC)	928480410097
淨重 (件)	0.255 kg



二维绘图



MH 400W/637 E40 CO

Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH Quartz 400W/637 E40 CO U 1SL/6	121 mm	184 mm	290 mm

壽命



LDLM_MH_0009-Lumen maintenance diagram

