



MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

Lampu halida logam kuarsa dengan bola lampu luar bening

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Untuk penggunaan dengan control gear yang dirancang untuk lampu merkuri atau natrium bertekanan tinggi
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum		Tegangan (Nom) 128 V	
Tutup-Dasar	E40	Kontrol dan Peredupan	
Posisi Pengoperasian	P20 [Sejajar +/-20D atau Horizontal(HOR)]	Dapat diredupkan	Tidak
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	20.000 jam	Mekanis dan Housing	
Teknis Lampu		Lapisan bohlam	Bening
Kode Warna	645 [CCT of 4500K]	Bentuk Bohlam	T46 [T 46mm]
Penandaan Warna	Cool White (CW)	Penyetujuan dan Aplikasi	
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	365	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	36 mg
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	377	Penggunaan Energi kWh/1000 h	272 kWh
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4500 K	Data Produk	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	79 lm/W	Nama produk pesanan	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
Indeks renderasi warna (CRI)	65	Nama lengkap produk	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
Panjang Busur O (Nom)	29 mm	Kode produk lengkap	871150017989015
Pengoperasian dan Kelistrikan		Kode urutan	928481300098
Konsumsi Daya	247 W		
Tegangan (Nom)	128 V		

MASTER HPI-T Plus

No. Material (12NC)	928481300098
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500179890
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12


EAN/UPC - Kantung	8711500182975
-------------------	---------------

Dimensional drawing




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm

Photometric data




Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

MASTER HPI-T Plus

