



# MASTER HPI Plus

## HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior opalizada

### Advertencias y seguridad

- Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de sodio o mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto

| Información general                      |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Tapa-base                                | E40                             |
| Posición de funcionamiento               | H [Colgante o Base arriba (BU)] |
| Vida útil para fallas del 50 % (nominal) | 20.000 hora(s)                  |
| Información técnica sobre la luz         |                                 |
| Código de color                          | 645 [CCT of 4500K]              |
| Designación de color                     | Blanco frío (CW)                |
| Coordenada de cromaticidad X (nominal)   | 359                             |
| Coordenada de cromaticidad Y (nominal)   | 354                             |
| Temperatura de color correlacionada      | 4500 K                          |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)   | 66 lm/W                         |
| Índice de producción de color (IRC)      | 65                              |
| Operación y aspectos eléctricos          |                                 |
| Consumo de energía                       | 256 W                           |
| Voltaje (nominal)                        | 128 V                           |


| Voltaje (nominal)                    | 128 V                           |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Controles y atenuación               |                                 |
| Regulable                            | No                              |
| Mecánica y carcasa                   |                                 |
| Acabado de la luz                    | Vidrio revestido                |
| Forma del foco                       | BD90 [BD 90 mm]                 |
| Aprobación y aplicación              |                                 |
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 47 mg                           |
| Consumo de energía kWh/1000 h        | 278 kWh                         |
| Información del producto             |                                 |
| Nombre del producto del pedido       | HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12 |
| Nombre del producto completo         | HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12 |
| Full EOC                             | 871829167629400                 |
| Código del pedido                    | 928481400096                    |

MASTER HPI Plus

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| N.º de material (12NC)               | 928481400096  |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1             |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718291676294 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 12            |



|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Caja | 8718291676300 |
|----------------|---------------|

Plano de dimensiones



| Product                         | D (max) | C (max) |
|---------------------------------|---------|---------|
| HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12 | 91 mm   | 226 mm  |



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

Lifetime



Life Expectancy Diagram - HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

## MASTER HPI Plus

