



# SON-T

## SON-T 100W E E40 SL/12

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico racchiuso all'interno di un bulbo in vetro.

### Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Attacco                                 | E40 [E40]                              |
| Posizione di funzionamento              | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] |
| Vita al 50% di guasti (Nom)             | 28.000 ore                             |
| Dati tecnici di illuminazione           |                                        |
| Codice colore                           | 220 [CCT of 2000K]                     |
| Temperatura del colore correlata        | 2000 K                                 |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 90 lm/W                                |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | -                                      |
| Lunghezza arco O (Nom)                  | 44 mm                                  |
| Funzionamento e parte elettrica         |                                        |
| Consumo energetico                      | 100,0 W                                |
| Tensione (Nom)                          | 100 V                                  |
| Tensione (Nom)                          | 100 V                                  |

| Controlli e dimmerazione                 |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Dimmerabile                              | Si                     |
| Meccanica e corpo                        |                        |
| Finitura lampadina                       | Trasparente            |
| Forma lampadina                          | T46 [T 46 mm]          |
| Approvazione e applicazione              |                        |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)         | 18,36 mg               |
| Consumo energetico kWh/1000 h            | 110 kWh                |
| Dati del prodotto                        |                        |
| Nome prodotto ordine                     | SON-T 100W E E40 SL/12 |
| Nome completo prodotto                   | SON-T 100W E E40 SL/12 |
| Full EOC                                 | 871829121264500        |
| Codice d'ordine                          | 21264500               |
| Codice materiale (12NC)                  | 928481500092           |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1                      |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola               | 8718291212645          |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |
| EAN/UPC - Case                              | 8718291212652 |

Disegno tecnico




| Product                | D (max) | O     | L      | C (max) |
|------------------------|---------|-------|--------|---------|
| SON-T 100W E E40 SL/12 | 47 mm   | 44 mm | 132 mm | 209 mm  |

Fotometrie




Light Distribution Diagram - SON-T 100W E E40 SL/12




Spectral Power Distribution Colour - SON-T 100W E E40 SL/12

Durata



Life Expectancy Diagram - SON-T 100W E E40 SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SON-T 100W E E40 SL/12

SON-T

