



MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Λαμπτήρας χαλαζία μεταλλικών, αλογονιδίων, με διαφανές εξωτερικό κάλυμμα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Για χρήση με όργανα λειτουργίας σχεδιασμένα για λαμπτήρες υδραργύρου ή νατρίου υψηλής πίεσης
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40 [E40]
Θέση λειτουργίας	P20 [Παράλληλο +/-20D ή οριζόντιο (HOR)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	20.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	645 [CCT of 4500K]
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	361
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	372
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	83 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	65
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	30,5 mm


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	385 W
Τάση (ονομ.)	125 V
Τάση (ονομ.)	125 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T46 [T 46mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	29,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	424 kWh

MASTER HPI-T Plus

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Full EOC	871150017990615
Κωδικός παραγγελίας	17990615
Αρ. υλικού (12NC)	928481600096


Τοπικός κωδικός	HPIT400WE40PLUS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/ΥΡC - Προϊόν/Θήκη	8711500179906
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
ΕΑΝ/ΥΡC - Κιβώτιο	8711500182999

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

MASTER HPI-T Plus

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

