



# MASTER HPI-T Plus

## MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure ou de sodium haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                  |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Culot                                   | E40 [E40]                                    |
| Position de fonctionnement              | P20 [Parallèle +/-20 D ou horizontale (HOR)] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 20 000 h                                     |
| Données techniques de l'éclairage       |                                              |
| Code couleur                            | 645 [CCT of 4500K]                           |
| Désignation de la couleur               | Blanc froid (CW)                             |
| Coordonnée chromatique X                | 361                                          |
| Coordonnée chromatique Y                | 372                                          |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 4500 K                                       |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 83 lm/W                                      |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 65                                           |
| Longueur d'arc O (nom.)                 | 30,5 mm                                      |
| Fonctionnement et électricité           |                                              |
| Consommation électrique                 | 385 W                                        |
| Tension (nom.)                          | 125 V                                        |


| Tension (nom.)                     | 125 V                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Commandes et gradation             |                                       |
| Variation de l'intensité lumineuse | Non                                   |
| Mécanique et boîtier               |                                       |
| Finition ampoule                   | Transparent                           |
| Forme de la lampe                  | T46 [T 46 mm]                         |
| Approbation et application         |                                       |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 29,5 mg                               |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 424 kWh                               |
| Données du produit                 |                                       |
| Nom du produit de la commande      | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 |
| Nom de produit complet             | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 |
| Code EOC                           | 871150017990615                       |
| Code de commande                   | 17990615                              |

MASTER HPI-T Plus

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code 12NC                  | 928481600096  |
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500179906 |
| Conditionnement par carton | 12            |


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8711500182999 |
|-----------------------|---------------|

Schéma dimensionnel




| Product                               | D (max) | O       | L      | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 | 47 mm   | 30,5 mm | 168 mm | 286 mm  |

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

## MASTER HPI-T Plus

