



MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются с ПРА, разработанным для ртутных или натриевых ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	P20 [Параллельное +/- 20° или горизонтальное (HOR)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	645 [CCT of 4500K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	361
Координата цветности Y (ном.)	372
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	83 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	65
Длина дуги, O (ном.)	30,5 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	385 Вт


Напряжение (ном.)	125 Вт
Напряжение (ном.)	125 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T46
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	29,5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	424 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

MASTER HPI-T Plus

Полное название продукта	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Полный код продукта	871150017990615
Код заказа	928481600096
Материал № (12NC)	928481600096
Нумератор — количество на упаковку	1


EAN/UPC — продукт/короб	8711500179906
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500182999

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

MASTER HPI-T Plus

