



MHN-TD



MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

Dvoupaticová vysokotlaká halogenidová výbojka s hořákem z křemenného skla

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Délka oblouku O (jmen.)	
Patice krytky	RX7S [RX7s]	7,7 mm	
Provozní poloha	P45 [Paralelní +/-45D nebo horizontální (HOR)]	Provozní a elektrické	
Referenční měření toku	Sphere	Spotřeba energie	77,0 W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	9 000 h	Napětí (jmen.)	90 V
Světelné technické		Napětí (jmen.)	90 V
Kód barvy	730 [CCT of 3000K]	Řízení a stmívání	
Světelný tok	5 800 lm	Stmívatelné	Ne
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Mechanické a materiály	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434	Povrchová úprava žárovky	Číré
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398	Tvar žárovky	TD
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Certifikace a použití	
Měrný výkon (jmen.) (min.)	67 lm/W	Třída energetické účinnosti	G
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W	Obsah rtuti (Hg) (max.)	13,4 mg
Index podání barev (CRI)	65	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	13,4 mg

MHN-TD

Spotřeba energie kWh/1000 h	77 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473286
Označení a balení	
Objednací název produktu	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12
Celý název výrobku	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12
Full EOC	871829121530100
Objednací kód	21530100



Číslo materiálu (12NC)	928482400092
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291215301
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291215318

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	19,5 mm	0,75 in	7,7 mm	117,6 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

