



MHN-TD

MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12

Lámpara de haluro metálico de cuarzo y terminal doble

Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	RX7S [RX7s]
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10.500 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	730 [CCT of 3000K]
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	400
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	81 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	70
Longitud de arco O (nominal)	17,8 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	155 W


Voltaje (nominal)	96 V
Voltaje (nominal)	96 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	TD
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	18 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	171 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12
Nombre del producto completo	MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12
Full EOC	871150021102600

MHN-TD

Código del pedido	928482500093
N.º de material (12NC)	928482500093
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500211026



Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8711500211033

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12	23,0 mm	0,89 in	17,8 mm	135,4 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12

