



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Lampu halida logam kuarsa dengan bola lampu luar bening

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Untuk penggunaan dengan control gear yang dirancang untuk lampu merkuri bertekanan tinggi
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E40
Posisi Pengoperasian	P [Sejajar atau Horizontal(HOR)]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	12.000 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	543 [CCT of 4300K]
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	370
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	380
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4300 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	83 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	57
Panjang Busur O (Nom)	80 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	990 W
Tegangan (Nom)	130 V


Tegangan (Nom)	130 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	T65 [T 65mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	86 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	1089 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Nama lengkap produk	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Kode produk lengkap	871150018373645
Kode urutan	928482600096

HPI-T

No. Material (12NC)	928482600096
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500183736
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4


EAN/UPC - Kantung	8711500183743
-------------------	---------------

Dimensional drawing




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Lifetime



Life Expectancy Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

